


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - écran de protection jeu de barres étagé en gaine - 1500x250mm

04197

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy BS
Type De Produit Ou Équipement	Plaque isolante
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de séparation
Compatibilité De Gamme	Linergy Linergy BS jeu de barres Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P conduit
Degré De Protection (Ip)	IPxx B
Type De Cloisonnement	Façade

Complémentaires

Description D'Installation	Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Canal - largeur 400 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	30
Produit Installé	jeu de barres étagé
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	630 A
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Plastique
Hauteur	1500 mm
Largeur	250 mm
Poids Du Produit	0,74 kg
Couleur	Transparent

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	23,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	151,0 cm
Poids De L'Emballage 1	735,0 g
Type D'Emballage 2	P2M

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 2	240
Hauteur De L'Emballage 2	75,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	200,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	203,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit