


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - Platine bloc de jonction collecteur en gaine (2 supports)



04220

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit
Description D'Installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Produit Installé	Raccordement : barres de terre Raccordement : borniers
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Largeur	215 mm
Hauteur	35 mm
Profondeur	82 mm
Poids Du Produit	0,46 kg
Quantité Du Lot	2
Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire raccordement barres de terre 300 mm Prisma G gaine de coffret raccordement barres de terre 300 mm Prisma G gaine d'armoire raccordement borniers 300 mm Prisma G gaine de coffret raccordement borniers

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)