


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - Liaison JdB gaine (Linergy BS) vers Linergy FM (Multiclip) - 4P - 200A

04024

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Connexion
Nom Du Produit	Linergy FM
Nom Du Produit	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier Linergy Linergy FM alimentation de l'appareil
Normes	CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	Linergy FM répartiteur Linergy BS jeu de barres
Description Des Pôles	4P
Description D'Installation	Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	200 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	200 A
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Poids Du Produit	2,02 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	57 cm
Poids De L'Emballage 1	2,03 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.