

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy DP - Bloc additionnel 35mm² 4P

04155

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 mars 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Répartiteur
Nom Du Produit	Linergy DP
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P boîtier Prisma Prisma G boîtier Linergy Linergy DP répartiteur
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de distribution de courant
Degré De Protection (Ip)	IPxx B

Complémentaires

Support De Montage	Platine de montage
Produit Installé	EasyPact : CVS100...250 ComPacT : NSX100...250 ComPacT : INV100 à 250 ComPacT : INS100...160 ComPacT : INS250
Description Des Pôles	3P
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	750 V CA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	250 A à 40 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	8,5 kA pour 1s
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	30 kA
Mode De Raccordement	Alimentation : raccordement direct 120 mm ² Distribution : borne à vis, 2 x 35 mm ²
Poids Du Produit	0,235 kg

Environnement

Degré De Pollution	3
Catégorie De Surtension	III
Tenue Au Fil Incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11

Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
---------------	---

Certifications Du Produit	ASEFA
----------------------------------	-------

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...55 °C
---	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.