


Fiche technique du produit

Spécifications



Raccordement reporté NS250 fixe/ maneton 4P

04426

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Montage de transfert de connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	montage du raccordement de transfert
Description Des Pôles	4P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit Installé	ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	250 A
Section Du Jeu De Barre	20 x 3 mm
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Hauteur	200 mm
Largeur	350 mm
Poids Du Produit	5,18 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	16,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	40,0 cm
Poids De L'Emballage 1	5,21 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	45
Hauteur De L'Emballage 2	95,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	246,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie