


Fiche technique du produit

Spécifications



Liaison 1250 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 3P

04477

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	jeu de barres Linergy
Description Des Pôles	3P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur De L'Armoire	400 mm: face avant 400 + 400 mm: face arrière
Produit Installé	ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle : commande électrique vertical installation Masterpact: extraire NT12 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: extraire NT12 - contrôle : commande électrique vertical installation
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1250 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	1250 A
Section Du Jeu De Barre	80 x 10 mm
Poids Du Produit	7,42 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 13
---------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,0 cm

Longueur De L'Emballage 1	54,0 cm
Poids De L'Emballage 1	7,21 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	56
Hauteur De L'Emballage 2	60,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	415,52 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie