


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy TB - barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 25x5

04512

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Barre plate de conducteur PE
Nom Du Produit	Linergy TB
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de mise à la terre
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction De L'Installation	Horizontal Vertical
Description D'Installation	Cellule
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	400 A
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	40 kA (1s) pour 3 supports (vertical position) 40 kA (1s) (horizontal position)
Section Du Jeu De Barre	25 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Poids Du Produit	2,06 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Epaisseur Du Support	5 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie