


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - jeu de barres -
horizontal plate - L= 2000mm -
80x10

04548

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Jeu de barres cuivre
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Barre plate
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction De L'Installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1800 A à 35 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	40 kA (1s) pour 2 supports 65 kA (1s) pour 3 supports 75 kA (1s) pour 4 supports
Courant Admissible	1800 A à 35 °C : <= IP31 1600 A à 35 °C : > IP31
Section Du Jeu De Barre	80 x 10 mm
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Poids Du Produit	14,72 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Sans trou
Epaisseur Du Support	10 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie