


Fiche technique du produit

Spécifications



Liaison Canalis NS-NT raccordement arrière 3P



04713

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'interface
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	KT avec Canalis
Description Des Pôles	3P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur De L'Armoire	400 + 400 mm: face arrière
Produit Installé	ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS1250 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: fixe NS1250 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle : commande électrique vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle : commande électrique vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle : commande électrique vertical installation

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

[In] Courant Assigné D'Emploi	1600 A
Couleur	Naturel
Poids Du Produit	3,8 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Unité Fonctionnelle	650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT16 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
----------------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,8 kg
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm

Longueur De L'Emballage 2 40,0 cm

Poids De L'Emballage 2 8,097 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)