


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - capot forme 2 - jeux barres horiz 3200-4000A - L650 P600 - 4modules

04966

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

❗ Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Séparation
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de séparation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P Linergy Linergy BS jeu de barres Linergy Linergy LGYE jeu de barres
Application Spécifique Du Produit	Pour séparer les JdB horizontaux
Forme De Cloisonnement De L'Armoire	Forme 2

Complémentaires

Largeur Du Coffret/Armoire En Mm	650 mm
Type De Coffret Dédié	Armoire 4000 A
Description D'Installation	Armoire 4000 A - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
Destination Du Produit	Pour une enveloppe d'une profondeur de 600 mm
Profondeur De L'Armoire	600 mm
Hauteur	200 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Finition De La Surface	Lisse Mat Laqué
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc
Code Couleur	RAL 9001
Poids Du Produit	3,7 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	57,5 cm
Poids De L'Emballage 1	3,748 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	3
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	11,244 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36
Hauteur De L'Emballage 3	102,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	134,928 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)