

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix DCL, boîte d'applique d. 67 mm p. 40 mm avec couvercle DCL affleurant

ALB71804

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom Du Produit	Multifix Plus
Type De Produit Ou Équipement	Kit boîte d'encastrement
Présentation Du Produit	Avec couvercle affleurant
Équipement Inclus	Couvercle encastré
Quantité Du Lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonctions Disponibles	Système anti-rotation
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène) ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue Mécanique	Tenue au feu
Nuance De La Couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015) Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée De Câble	6 entrée défonçable
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	CEI 60670-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	4 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	6,7 cm
Poids De L'Emballage 1	30 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises