

Fiche technique du produit

Spécifications



CHEMIN DE CABLES FIL 35X5 0 HDG

CSU4512050

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014

! Fin de service le: 3 janv. 2022

! Arrêt de commercialisation

Message important: This product belongs to Cable Support which is no longer commercialized by Schneider Electric. As per the first of January 2022 the commercialization is managed by Wibe-Group, Please follow the link www.wibe-group.com for further details.

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	24 m

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier (zingué au feu)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C3/C4
Diamètre Longitudinal Du Fil	3,9 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	1238 mm²
Normes	DIN 4102-12 EN/ISO 1461 EN/ISO 9227 EN 50102 CEI 61537 CEI 60068-2-75
Longueur	3 m
Hauteur	40 mm
Largeur	50 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	35 mm
Compatibilité Avec La Largeur	50 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Zingué au feu

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	1,875 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises