

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys - coffret vide - pour LE1D09 D12 - sans bouton-poussoir

DE1DS1A04

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	DE1D
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Matière	Polycarbonate
Composition De L'Appareil	Contacteur commandé séparément Relais de surcharge thermique commandé séparément
Accessoires Associés	LE1D12 LE1D09
Type De Commande	Sans

Complémentaires

Nombre D'Entrée De Câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO20 inférieur 2 entrée câble: Pg 13 inférieur 2 entrée câble: Pg 16 inférieur
Hauteur	166 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	135 mm
Poids Du Produit	0,3 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 60529
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique D'Environnement	Standard
Certifications Du Produit	UKCA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,000 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	486,000 g
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,000 cm
Poids De L'Emballage 2	27,730 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie