

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant

IMT35025

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Multifix
Nom Du Produit	Multifix Air
Type De Produit Ou Équipement	Kit boîte d'encastrement
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation Du Produit	Avec couvercle affleurant
Équipement Inclus	Couvercle encastré

Complémentaires

Fonctions Disponibles	Système anti-rotation
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Avec vis fournie
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PP/TPE
Tenue Mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance De La Couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée De Câble	4 prédécoupes
Diamètre/Profondeur Du Foret	67 mm 40 mm
Distance Entre Supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	16 cm
Largeur De L'Emballage 1	19 cm
Longueur De L'Emballage 1	4 cm
Poids De L'Emballage 1	30 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	12,6 cm
Largeur De L'Emballage 2	20,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	33,4 cm
Poids De L'Emballage 2	424 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	3,116 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises