

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica, LED 230V de recharge ambre pour boutons-poussoirs et inter lumineux

MGU0.822.AL

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de rechange
Type De Produit Ou Équipement	DEL de rechange
Design	Unica
Couleur Du Bloc Lumineux	Orange
Type De Lampe	LED

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	127/230 V CA pour interrupteur-sectionneur
Consommation Électrique	0,15 mA
Echauffement	Max +15 °C supérieur à la température ambiante
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...40 °C
Poids Du Produit	0,0027 kg

Environnement

Normes	UNE 60669-1
--------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	8,5 cm
Poids De L'Emballage 2	60,0 g

Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	90
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	704,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises