

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX - module et prise de tension - 4P -TC rapport 600/5A pour NSX630

LV432862

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom De L'Appareil	module et sortie de tension CT
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur de courant
Application	Contrôle
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPacT INS ComPacT ComPacT INV
Description Des Pôles	4P
[In] Courant Assigné D'Emploi	600 A
Rapport Transformateur De Courant	600/5 A
Puissance Consommée En Va	2 VA
Précision	Classe 0,5

Complémentaires

Tension Assignée De Service (Us)	530 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Borne De Raccordement Auxiliaire	Connecteur de câble 2,5 mm²

Environnement

Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK04 conforming to CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,0 cm
Poids De L'Emballage 1	2,655 kg
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,797 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	