

# Fiche technique du produit

Spécifications



## MasterPact MTZ1/2/3 - 1 jeu de 2 tringles d'interverrouillage - pièce détachée

LV833210SP

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | MasterPact                                               |
| Type De Produit Ou Équipement              | Inter-verrouillage à tringle                             |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de fermeture                                  |
| Compatibilité De Gamme                     | Masterpact MasterPacT MTZ2<br>Masterpact MasterPacT MTZ3 |

### Complémentaires

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Verrouillage Mécanique          | Avec interverrouillage mécanique         |
| Support De Montage              | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| Destination De La Serrure À Clé | Disjoncteur                              |
| Mode D'Installation             | Châssis                                  |
| Type De Couplage                | 2 appareils                              |
| Position De Verrouillage        | À droite                                 |
| Verrouillages Optionnels        | Sans serrures                            |
| Équipement Fournis              | 1 fiche d'instruction                    |
| Type D'Offre                    | Pièce de rechange                        |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type D'Emballage 1             | PCE        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1          |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 3,300 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 3,300 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 104,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 194,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | P12        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 120        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 45,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 40,000 kg  |

### Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions  
Rohs

[Oui](#)

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.