

Fiche technique du produit

Spécifications



Anti-vandalisme - poussoir O/F - 10A - borne sans vis

MTN3156-7060

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Application	Éclairage
Présentation Du Produit	Produit complet
Type De Technologie	Électromécanique
Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Touches	1
Commande	Enjoliveur
Nuance De La Couleur	Aluminium

Complémentaires

Description Des Contacts	1 F/O
Indication De Tension	DEL
Fonction De Signalisation	Indicateur
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Courant Assigné D'Emploi	10 A
Traitement De Surface	Téfloné
Raccordement	Bornes sans vis
Mode De Fixation	Par vis

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,800 cm
Poids De L'Emballage 1	158,000 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	20,100 cm
Largeur De L'Emballage 2	31,600 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,100 cm
Poids De L'Emballage 2	5,078 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.