

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact MTZ1/2/3 - décl mini de tension MN - 200/250Vca/cc - pièce détachée

LV833671SP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Temps De Réponse Max	45 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1 95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2 95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3
Gamme	MasterPact
Nom De L'Appareil	MN
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur à minimum de tension
Application	Sécurité
Compatibilité De Gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Type De Déclencheur Voltmétrique	Instantané

Complémentaires

Type De Commande	Standard
Tension D'Alimentation [Un]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V cc
Réglage Du Seuil En Tension	0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture
Maintien De La Consommation D'Énergie	4,5 W
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixed/drawout
Équipement Fournis	1 fiche d'instruction
Type D'Offre	Pièce de rechange

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,6 cm
Poids De L'Emballage 1	236,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,954 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)