

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. vert. 57mm - nickel mat liseré alu

MGU66.014V.039

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

❗ Fin de service le: 31 déc. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Top
Nombre De Postes	2 postes vertical
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur De La Plaque	Nickel mat
Couleur Du Liseré	Aluminium

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: partie intermédiaire Zamak: plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	147 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	57 mm
Poids Du Produit	0,078 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Savon liquide Résistant aux UV Pétrole Huile Alcool Décolorant Acétone Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	18 cm
Poids De L'Emballage 1	80 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises