


Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Class - plaque de finition -
3x2 mod. hor. 71mm - verre gris
liseré noir

MGU68.006.7C3

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Class
Nombre De Postes	3 postes horizontal 3 postes vertical
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur De La Plaque	Verre gris

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: partie intermédiaire Verre: plaque de finition Zamak: plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	93 mm
Largeur	244 mm
Profondeur	11 mm
Entraxe	71 mm
Poids Du Produit	0,232 kg
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Résistant aux UV Huile Décolorant Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Alcool Acétone

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	28 cm
Poids De L'Emballage 1	251 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	2,493 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	144
Hauteur De L'Emballage 3	75 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	47,888 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises