

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 35mm - 1 module

MGU8.601

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Nombre De Modules	1 module
Mode De Fixation	Clipsable

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Entrée De Câble	2 prédécoupes
Conditions D'Utilisation	Isolé pour panneaux fins
Matière	Polyamide 6: boîtier
Profondeur	35 mm
Largeur	26,5 mm
Hauteur	50 mm
Poids Du Produit	8,3 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Huile Pétrole Résistant aux UV Décolorant Savon liquide Acétone

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,000 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	8,400 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,500 cm
Poids De L'Emballage 2	139,000 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	690,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises