

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CA - grille de sortie - découpe 92x92mm

NSYCAG92LPF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P ClimaSys ClimaSys CV ventilateur
Type De Produit Ou Équipement	Grille de sortie
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Mode De Fixation	Par vis Pincé
Composition De L'Appareil	1 pièce externe : avant 1 cadre du support 1 filtre standard synthétique G2 M1 : arrière de la grille de sortie

Complémentaires

Matière	Thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Pièce externe : gris (RAL 7035)
Dimensions De La Découpe	92 x 92 mm
Hauteur	137 mm externe:
Largeur	117 mm externe:
Profondeur	13 mm externe:

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	12 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,5 cm
Poids De L'Emballage 1	152 g
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	816
Hauteur De L'Emballage 2	91 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	134 kg
------------------------	--------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises