

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CA - capot - IP55 - aluzinc - découpe 125x125mm



NSYCAP125LZF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CA
Type De Produit Ou Équipement	Couvercle de joint
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Emplacement De Montage	Sur armoire
Mode De Fixation	Par vis
Compatibilité De Gamme	ClimaSys ClimaSys CV ventilateur CEM
Composition De L'Appareil	1 capot 1 filtre
Matière	Acier peint
Couleur	Gris (RAL 7035)
Dimensions De La Découpe	125 x 125 mm
Hauteur	Externe: 240 mm
Largeur	Externe: 180 mm
Profondeur	60 mm externe:

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP55
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,482 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	40 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	9,542 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	160,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	164,672 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises