

Fiche technique du produit

Spécifications

Spacial - Presse étoupe ATEX avec écrou M32



NSYCGEX32

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Type De Produit Ou Équipement	Presse-étoupe
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Application certifiée ATEX
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Emplacement De Montage	Partie inférieure de l'enveloppe Partie supérieure de l'enveloppe
Entrée De Câble	Presse-étoupe M32
Composition De L'Appareil	1 passe-câbles 1 écrou de blocage 1 joint
Quantité Du Lot	Lot de 4
Matière	Corps :laiton plaqué nickel Joint :CR (chloroprène)

Complémentaires

Couleur	Gris
Finition De La Surface	Chromé
Mode De Fixation	Vissé Par écrou
Hauteur	42 mm
Poids Du Produit	0,117 kg

Environnement

Certifications Du Produit	DNV-GL UL ATEX INMETRO EAC
Marquage	Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db Ex II 2GD Ex d IIC Gb
Température De Fonctionnement	-40...80 °C
Degré De Protection Ip	IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
