

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3CM - articulation horizontale carré 50mm

NSYCMUIA50

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion de câbles
Type De Produit Ou Équipement	Adaptateur de tube
Application	Polyvalent
Pour Dimensions D'Enveloppe	-
Emplacement De Montage	Entre deux tubes horizontaux
Support De Montage	Pour tube carré 50 mm Option de passage de câbles via l'intérieur
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3CM
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 1 fixation de liaison tournante 1 soufflet
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier moulé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - type de vis M12 - tube horizontal emplacement
Angle De Fonctionnement	170 °
Charge Permanente Admissible	4,25 kg
Hauteur	148 mm
Largeur	148 mm
Profondeur	236 mm
Poids Du Produit	4,65 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	24,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,656 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	48,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	153,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises