

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF - 2 supports guide câbles arrière - acier - L150mm



NSYRCSUP15

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de câblage
Type De Produit Ou Équipement	Guide-câble
Application	Application électronique Polyvalent
Emplacement De Montage	Arrière de rack pivotant
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 1 traverse 2 support de guide-câble
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	À clipser - profilé pour rack 19" emplacement
Réglage	Hauteur réglable, tous les 44,45 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	600 mm nominal:
Profondeur	150 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	57,0 cm
Poids De L'Emballage 1	558,0 g
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	500
Hauteur De L'Emballage 2	100,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	290,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises