


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - Toit élargi standard SF - L800 x P600mm



NSYRSF86L

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Type D'Offre	Pièce de rechange
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Toit
Application	Polyvalent
Emplacement De Montage	Sur dessus de l'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Composition De L'Appareil	1 toit

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Mode De Fixation	Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement Par vis - type de vis M6 - point de fixation de toit emplacement
Hauteur	7,5 mm
Largeur	796 mm
Profondeur	596 mm
Epaisseur	1,5 mm
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529 (Indice de protection)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	82,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	61,0 cm
Poids De L'Emballage 1	6,28 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises