


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - grille perforé Telequick-
acier - H=825mm pour cellule
L=800mm

NSYSTMP8280

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour Dimensions D'Enveloppe	-
Type De Châssis Plein	Châssis Telequick
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Composition De L'Appareil	1 châssis plein éléments de fixation
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Hauteur	800 mm entraxe de fixation: 825 mm
Largeur	800 mm nominal: 708 mm
Dimensions De La Découpe	11 x 26 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	71,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	82,5 cm
Poids De L'Emballage 1	5,144 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	48
Hauteur De L'Emballage 2	89,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	254,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises