

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Auvent 1000x420 pour PLA(Z) Ral 7035



NSY TJPLA104G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Auvent
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Sur dessus de l'enveloppe
Composition De L'Appareil	1 auvent éléments de fixation gabarit de perçage

Complémentaires

Matière	Polyester chargé verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Hauteur	38 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	420 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	44,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	103,000 cm
Poids De L'Emballage 1	5,941 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	90,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	71,410 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises