

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Thalassa PLA - Auvent 1250x320 pour PLA(Z) Ral 7035



NSYTJPLA123G

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Thalassa                                               |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'enveloppe                                 |
| Type De Produit Ou Équipement              | Auvent                                                 |
| Application                                | Polyvalent                                             |
| Compatibilité De Gamme                     | Thalassa Thalassa PLA                                  |
| Dimensions Nominales De L'Armoire          | -                                                      |
| Emplacement De Montage                     | Sur dessus de l'enveloppe                              |
| Composition De L'Appareil                  | 1 auvent<br>éléments de fixation<br>gabarit de perçage |

### Complémentaires

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Matière          | Polyester chargé verre    |
| Couleur          | Gris (RAL 7035)           |
| Mode De Fixation | Par l'élément de fixation |
| Hauteur          | 38 mm                     |
| Largeur          | 1250 mm                   |
| Profondeur       | 320 mm                    |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type D'Emballage 1             | PCE        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1          |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 5,000 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 35,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 129,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 4,452 kg   |
| Type D'Emballage 2             | P2M        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 20         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 90,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 200,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 101,660 kg |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises