

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys SVS - Smart filtre G2 découpe 125x125mm

NSYCAF125DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CA
Type De Produit Ou Équipement	Filtre
Compatibilité De Gamme	Spacial Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Type De Filtre De Ventilation	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
Emplacement De Montage	Entre l'enveloppe et la grille de sortie ou ventilateur
Accessoires Associés	Capteur d'encrassement NSYCCASFSDUST NSYCVF...M...DG NSYCAG...DG
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Grille de sortie 170 x 150 mm
Quantité Du Lot	Lot de 5
Dimensions De La Découpe	125 x 125 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	114 mm
Epaisseur	8 mm

Environnement

Tenue À La Flamme	M1 se conformer à NF P92-507 K1/F1 se conformer à DIN 53 438
-------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	14 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	2 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	3 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	12,5 cm
Poids De L'Emballage 2	14 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	19,5 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	46 cm
Poids De L'Emballage 3	630 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises