

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CA - ouïes aération - plastique - découpe Ø33mm

NSYCAG33LP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Type De Produit Ou Équipement	Ouïe de ventilation plastique
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Position De Montage	Vertical
Mode De Fixation	Par vis
Composition De L'Appareil	2 ouïe plastique

Complémentaires

Matière	Polyamide 6
Couleur	Gris (RAL 7035)
Dimensions De La Découpe	33 mm
Hauteur	69 mm externe:
Largeur	47 mm externe:
Profondeur	22,5 mm externe:
Degré De Protection Ip	IP44

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,000 cm
Poids De L'Emballage 1	26,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	4,500 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	7,000 cm
Poids De L'Emballage 2	57,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	500
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	14,950 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises