


Fiche technique du produit

Spécifications



Cloison separation - 2 pts 2mm pour bornes NSYTRV22-TRV42-TRV62-TRV102 - bleu

NSYTRAP22BL

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 août 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou Équipement	Séparation
Nom De L'Appareil	TRA
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de séparation
Conformité	TRV borne à vis - passant borne, length = 47,7 mm TRV borne à vis - conducteur de protection borne, length = 47,7 mm TRV borne à vis - sectionnables à couteau borne, length = 55 mm
Epaisseur	2 mm

Complémentaires

Section De Câble	2,5 mm² 6 mm² 10 mm² 4 mm²
Nombre De Connexions	2
Nombre D'Entrée Mesure	1 2
Quantité Du Lot	Lot de 50
Poids Du Produit	4,9 g
Couleur	Bleu

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,5 cm
Poids De L'Emballage 1	4 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	4 cm
Largeur De L'Emballage 2	17 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	17 cm
Poids De L'Emballage 2	247 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	400
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	15 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	2,181 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		
Déclaration REACH		
Directive Rohs Ue		
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)		
Déclaration RoHS UE		
Régulation Rohs Chine		
Déclaration RoHS pour la Chine		
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)		