

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLS - Lot de 56 boites avec couvercle transparent 27x36x23 Ral 7035

NSYPLS2736ALG

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLS
Nom De L'Appareil	PLS
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Boites modulables isolantes
Hauteur Nominale	270 mm
Largeur Nominale	360 mm
Profondeur Nominale	230 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 capot : sur l'enveloppe 1 partie arrière : sur l'enveloppe vis de fermeture
Alimentation	Lot de 56
Type De Carter	Corps monobloc
Type De Face Avant	Couvercle haut transparent
Type De Verrou	Vis à fente

Complémentaires

Pièces Amovibles	Cache vis de fermeture
Matière	Couvercle :polycarbonate Arrière :polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Corps : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA 4X NEMA classification 13
Certifications Du Produit	UL

Environnement

Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à CEI 62262
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température Ambiante De Stockage	-30...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	25 cm
Largeur De L'Emballage 1	38 cm
Longueur De L'Emballage 1	29 cm
Poids De L'Emballage 1	134,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)