

Fiche technique du produit

Spécifications



Pont de couplage - 4 pts - enfichable - pour borne vissée NSYTRV63TTD - orange

NSYTRASJ4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou Équipement	Pont de commutation
Nom De L'Appareil	TRA
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire pour mesure
Conformité	TRV borne à vis - passant borne, length = 100,8 mm TRV borne à vis - sectionnables à couteau borne, length = 100,8 mm

Complémentaires

Section De Câble	6 mm²
Nombre De Connexions	2
Nombre D'Entrée Mesure	6
Quantité Du Lot	Lot de 10
Poids Du Produit	23,3 g
Couleur	Orange

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,54 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,54 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,572 cm
Poids De L'Emballage 1	18,144 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	5 cm
Largeur De L'Emballage 2	15 cm
Longueur De L'Emballage 2	17 cm
Poids De L'Emballage 2	242 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises