

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Platinas d'adaptation pour barreaux crantés NSYDPLA6 - P620 mm

NSYPTZ6

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque adaptatrice
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	- D: 620 mm
Emplacement De Montage	Partie inférieure de l'enveloppe
Composition De L'Appareil	2 platine éléments de fixation
Matière	Acier galvanisé

Complémentaires

Mode De Fixation	Écrous et inserts - type de vis M8 - partie inférieure du coffret emplacement
Hauteur	80 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	500 mm réel:

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	50,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,1 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises