

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Spacial, jeu de 2 habillages latéraux pour châssis 19P Spacial SF 2200x800

NSYRC22

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                     |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'enveloppe                      |
| Type De Produit Ou Équipement              | Plaque latérale                             |
| Application                                | Application électronique                    |
| Dimensions Nominales De L'Armoire          | -                                           |
| Support De Montage                         | Rack fixe 19", centrée                      |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial Spacial SF-E                        |
| Composition De L'Appareil                  | éléments de fixation<br>2 plaques latérales |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 1                                    |

### Complémentaires

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Matière                | Acier                  |
| Couleur                | Gris (RAL 7035)        |
| Finition De La Surface | Poudre époxy-polyester |
| Mode De Fixation       | Par vis: rack fixe 19" |
| Hauteur                | 2200 mm nominal:       |
| Largeur                | 800 mm nominal:        |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,5 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 10,5 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 211,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 6,45 kg  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises