

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - Auvent Inox 304L L1200xP300

NSYTX12030

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Auvent
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3X
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Sur dessus de l'enveloppe
Composition De L'Appareil	1 auvent éléments de fixation

Complémentaires

Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier inoxydable 304L
Finition De La Surface	Brossé Scotch-Brite®
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Hauteur	70 mm
Largeur	1205 mm
Profondeur	333 mm
Epaisseur	1 mm
Poids Du Produit	4,5 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	122,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,5 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	51,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	41,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises