

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3X - auvent - inox 304L - finition brossé - pour coffret L250xP150mm

NSYTX2515

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Auvent
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3X
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Sur dessus de l'enveloppe
Composition De L'Appareil	1 auvent éléments de fixation

Complémentaires

Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier inoxydable 304L
Finition De La Surface	Brossé Scotch-Brite®
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Hauteur	51 mm
Largeur	255 mm
Profondeur	183 mm
Epaisseur	1 mm
Poids Du Produit	0,88 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	27,0 cm
Poids De L'Emballage 1	880,0 g
Type D'Emballage 2	PAM

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	43,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	65,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises