

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3D - socle plateforme P400xH300mm

NSYWMK43

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Kit de fixation au sol
Application	Polyvalent
Pour Dimensions D'Enveloppe	-
Emplacement De Montage	Socle plate-forme
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3DC
Applications	Uniquement pour le marché USA
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 plate forme de jambe
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation - type de vis M8 - sur les trous de montage emplacement
Charge Permanente Admissible	250 kg
Hauteur	450 mm
Largeur	277 mm
Profondeur	233 mm
Epaisseur	Côté: 2,5 mm Base: 3 mm
Poids Du Produit	12,56 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	33,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	39,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	45,7 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	12,56 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	