

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L750P320 Ral 7035

NSYZA273G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Socle
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 face avant 2 cloisons latérales
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA

Complémentaires

Mode De Fixation	Par vis - parties latérales emplacement
Couleur	Socle : gris (RAL 7035)
Hauteur	200 mm
Largeur	744 mm
Profondeur	250 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP44
Tenue Aux Chocs Ik	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	76,0 cm
Poids De L'Emballage 1	6,035 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	96,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	159,875 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises