

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 345x130mm

NSYTLDME

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Type De Produit Ou Équipement	Plaque FlexiCable
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3D
Emplacement De Montage	Partie inférieure de l'enveloppe
Type De Presse-Étoupe	À membrane (FLEXICAB)
Type De Plaque Passe-Câbles	Membrane
Diamètre Extérieur Du Câble	10...26 mm
Entrée De Câble	Sans
Composition De L'Appareil	1 platine membrane
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Platine :acier Membrane :HCE (élastomère thermodurcissable)

Complémentaires

Couleur	Platine : gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Hauteur	30 mm
Largeur	345 mm 360 mm réel:
Profondeur	130 mm
Poids Du Produit	0,73 kg
Epaisseur	1,5 mm
Nombre De Trous	Non percé
Dimensions De La Découpe	278 x 63 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	66,0 cm
Poids De L'Emballage 1	730,0 g
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	108
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	38 cm
Longueur De L'Emballage 2	29 cm
Poids De L'Emballage 2	15 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises