

Fiche technique du produit

Spécifications



Grille perforée H425xL908mm

NSYTMP42100

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 20 oct. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour Dimensions D'Enveloppe	-
Emplacement De Montage	Partie supérieure de console Sur rails réglables
Type De Châssis Plein	Châssis Telequick
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SD
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode De Fixation	Par vis - type de vis M3 - emplacement emplacement Par vis - type de vis M6 - emplacement emplacement Par l'élément de fixation - support de fixation emplacement
Hauteur	400 mm
Largeur	1000 mm nominal: 850 mm réel:
Epaisseur	2 mm
Particularité De Variante	Commander 4 rails réglables et 4 supports de fixation
Dimensions De La Découpe	11 x 26 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	43 cm
Longueur De L'Emballage 1	88 cm
Poids De L'Emballage 1	3,28 kg

Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises