


Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PHD - Socle Outdoor ventilé - H200xL1250xP420 - RAL7035

NSYZZ2124VHD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Application	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Socle ventilé
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 face avant 2 cloisons latérales 1 acier inoxydable filtre anti-insecte
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PHD

Complémentaires

Mode De Fixation	Par vis - parties latérales emplacement
Couleur	Socle : gris (RAL 7035)
Hauteur	200 mm
Largeur	1250 mm
Profondeur	420 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529 (compléter le socle avec grille et filtre)
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	46,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	129,0 cm
Poids De L'Emballage 1	9,95 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises