

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Bloc Led LSCAMB - 48VDC - 230VAC - IP65

OVA58235

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

! Fin de service le: 31 déc. 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Pyros
Type De Produit Ou Équipement	Blocs à tranche
Flux Lumineux	360 lm LED 4 x 1 W mode permanent 400 lm LED 4 x 1 W condition d'urgence
Degré De Protection (Ip)	IP65
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK09

Complémentaires

Type De Commande	Via la source centralisée ou la télécommande TBS
Type De Lampe	LED 4 x 1 W, éclairage anti-panique
Puissance Consommée En Va	6,5 VA at 48 V CC 6,5 VA at 110 V CC 6,5 VA at 220 V CC 6,5 VA at 230 V CA
Nombre De Câbles	2 câble(s) 1,5 mm²
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	104 mm
Largeur	255 mm
Profondeur	74 mm
Poids Du Produit	0,6 kg

Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Normes	UTE C 71-802 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN 62471

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	0,59 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)