

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pyros - Bloc autonome éclairage habitation - bloc à led - IP55

OVA58904

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

### Principales

Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement Fournis	2 vis
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	1 x 2,4 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	LED blanc 4 0,21 W: lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type De Lampe	LED
Montage De L'Appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type De Plastron	Face avant transparente
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	0,84 VA
Puissance Consommée En W	0,5 W
Consommation Électrique	3,6 mA
Autonomie	5 h
Temps De Charge	24 H
Flux Lumineux	8 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	235 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	80 mm
Poids Du Produit	0,7 kg

### Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Normes	NF C 71-805 NF EN 60598-2-22 NF AEAS NF EN 60598-1 EMC directive

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...30 °C
--	------------

---

Tenue Aux Chocs Ik	IK07
--------------------	------

---

Degré De Protection (Ip)	IP55
--------------------------	------

---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
--------------------------	--------

---

Largeur De L'Emballage 1	11 cm
--------------------------	-------

---

Longueur De L'Emballage 1	24,5 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 1	648 g
------------------------	-------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

**Directive Rohs Ue**

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

**Profil Environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)