

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3X - châssis pivotant 19" - 7U

NSYVDM7UP

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Rack 19"
Application	Polyvalent Application électronique
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 400 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 400 mm W: 600 mm D: 250 mm
Type De Support	Inversion
Emplacement De Montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial VDM Spacial Spacial CRN
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 1 châssis tournant 19" 2 verrou
Nombre D'Unités 19"	7

Complémentaires

Matière	Châssis :acier
Type De Coffret Dédié	Coffret
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Type De Verrou	Serrure avec insert à double barre 3 mm
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Couleur	Gris (RAL 7035)
Charge Permanente Admissible	3 kg par unité
Ouverture Des Racks 19"	Réversible 120 °
Hauteur	400 mm nominal:
Largeur	600 mm nominal:
Profondeur	120 mm
Poids Du Produit	5,24 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	60 cm
Largeur De L'Emballage 1	39 cm
Longueur De L'Emballage 1	12 cm
Poids De L'Emballage 1	5,24 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises