

Fiche technique du produit

Spécifications



AccuSine+ transformateur de courant fermé - 800A/5A - Ø interne 63,5mm

PCSPCT7RL8015

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	AccuSine
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur de courant
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité De Gamme	AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
Type De Transformateur De Courant	Noyau solide
Forme	Rond
Courant Secondaire	5 A

Complémentaires

Rapport Transformateur De Courant	800/5
Raccordement Électrique	Câble volant: 609,6 mm (AWG 16) 600 V
Impédance D'Entrée	1,4 Ohm
Courant Nominal (In)	800 A
Fréquence Du Réseau	50...400 Hz
Précision De Mesure	1 %
Classe De Précision	Classe 1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	600 V CA 50...400 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	10 kV (50 µs)
Profondeur	28 mm
Diamètre	63,5 mm intérieur: 116,3 mm externe:
Poids Du Produit	0,68 kg

Environnement

Normes	UL 1015
Certifications Du Produit	CSA cURus

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,2 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	28,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	38,1 cm
Poids De L'Emballage 1	999,99 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.