

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. antipanique - tube fluo. - IP42

OVA58320

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 3 mars 2021

⚠ Fin de service le: 19 avr. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement Fournis	6 vis
Fonction	Adressable
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	1 x 3,6 V 4,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	Fluorescent tube G5 8 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type De Lampe	Tube fluorescent
Montage De L'Appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type De Plastron	Face avant transparente
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	4,88 VA
Puissance Consommée En W	1,87 W
Consommation Électrique	32 mA
Autonomie	1 h
Temps De Charge	12 H
Flux Lumineux	320 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	390 mm
Largeur	220 mm
Profondeur	75 mm
Poids Du Produit	1,75 kg

Environnement

Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	NF Performance SATI

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	NF C 71-820 EMC directive NF C 71-801 NF EN 60598-2-22 EN 60598-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...30 °C
Tenue Aux Chocs Ik	IK07
Degré De Protection (Ip)	IP42

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,721 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)